

WERKINSTRUCTIE MINI SCHAAR CU 4007 C



Versie	1.0
Status	Definitief
Datum	December 2023
Auteur	VRGZ

ALGEMEEN

Deze werkinstructie omvat op hoofdlijnen het gebruik en de werking van de mini schaar CU 4007 C.

Deze werkinstructie is geen vervanger van de gebruiksinstructie zoals afgegeven door de fabrikanten/leveranciers van dit gereedschap.
Voor de volledige gebruiksinstructie zie de complete gebruiksinstructie van de fabrikant/leverancier.

TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor diverse toepassingen, zoals het knippen van dak-stijlen, deuren, stijlen, e.d.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gewicht: 3,8 kg
Afmetingen: 37,7 bij 13,1 bij 7,2

GEBRUIK

- Lichtgewicht – gemakkelijk te gebruiken in kleine ruimtes
- Lichter dan ooit door nieuwe materialen, integratie van componenten en slim ontwerp.
- Makkelijk draagbaar en hanteerbaar, lagere fysieke belasting.

- Unieke gebogen schaarbek
 - Voor extra ergonomie bij het knippen op schouderhoogte, hoofdhoogte of juist laag op de auto. De bedieningshandgreep blijft ter hoogte van de taille.
 - De schaar schept tevens meer bewegingsruimte voor het gereedschap ten opzichte van de patiënt, bv. bij het maken van een ontlastknip in de A-stijl

- NCT-schaarmessen
 - Onze New Car Technology messen zijn speciaal ontworpen voor het knippen van nieuwe voertuigconstructie.
 - Hun U-vorm omsluit het materiaal en trekt het naar binnen, de knipholte in, waar het geknipt wordt op het sterkste punt van de schaar.
 - Met een geoptimaliseerde snijkant voor een lange levensduur van de messen en een superieure knipprestatie.

- i-Bolt
 - Vlakke centraalboutconstructie die de messen rechtstreeks en sterker samendrukt (geen meshouder ertussen!). Dit ontwerp beperkt het wijken van de messen tot een minimum en maximaliseert de knipprestatie.
 - Zorgt ook voor betere toegang tot nauwe ruimtes.

- Ergonomische draagbeugel
 - Nieuwe, ergonomisch vormgegeven draagbeugel voor meer comfort in verschillende werkhoudingen.
 - De Inclined Cutter heeft er een die helemaal rondom het gereedschap loopt, waardoor u aan alle kanten van de auto optimaal kunt profiteren van de voordelen die deze schaar biedt.

- Geïntegreerde ledverlichting
 - Nieuwe ledverlichting in de draagbeugel: maar liefst zes ledlampjes met een hogere lichtopbrengst. Hulpverleners kunnen zowel overdag als 's nachts direct aan de slag, zonder in hun eigen schaduw te werken.



- Nieuwe bedieningshandgreep
- Verbeterd ergonomisch ontwerp met betere grip voor optimale controle over het gereedschap.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Na elk gebruik moet er een visuele inspectie aan de schaar CU 4007 C worden uitgevoerd.

Zijn er gebreken meld dit dan bij het service centrum.

De Spreider PSP 40 wordt jaarlijks gekeurd door het servicecentrum.